



41231404

WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
---------------------	--