



41231909

## WCD RA, verhoogd aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

---

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

---

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
---------------------	--