

41431404

WCD RA, schroef, berker S.1/B.3/B.7, alulook

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

**Materiaal**

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

---

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

---

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

---

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
---------------------	--