



41436084

## WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm |
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |

#### Materiaal

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Aluminium   |
| RAL-code              | 9006        |
| Afwerking oppervlakte | Softfinish  |
| Materiaal             | Thermoplast |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting              |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

**Toebehoren**

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Teksten**

---

|        |               |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

---

|        |               |
|--------|---------------|
| Deksel | Centraalplaat |
|--------|---------------|

---

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|-------------------------------------|

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Gerelateerde Series | Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7 |
|---------------------|--|