



41527109

WCD RA met overspanningsbeveiliging, K.1/K.5, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|-----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
|----------------------------------|-----|

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 71 mm |
|---------|-------|

Materiaal

| | |
|-------|----------|
| Kleur | Polarwit |
|-------|----------|

| | |
|----------|------|
| RAL-code | 9010 |
|----------|------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

| | |
|-----------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
|-----------|-------------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Klemmontage, Schroefaansluiting |
|---------------|---------------------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-----|
| Stekerstand gedraaid | Nee |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Met klapdeksel | Nee |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Met ronde aardingspen | Nee |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Met signaallamp | Nee |
|-----------------|-----|

| | |
|----------|-----|
| Met slot | Nee |
|----------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Opdruk | Met opdruk |
| Deksel | Centraalplaat |
| Verlichting | Met controleled voor voeding/stringen |
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
