



41668982

Contactdoos met randaarde "USA/CANADA" NEMA 5-15 R, wit, glanzend, S.1

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 15 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 125 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte 19 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos NEMA

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
