



41668989

## Contactdoos met randaarde "USA/CANADA" NEMA 5-15 R, polarwit, glanzend, S.1

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 15 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 125 V

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 19 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Samenstelling

Type steker contactdoos NEMA

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

**Capaciteit**

---

Aantal modules	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

---

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

---

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
---------------------	--