



**Contactdoos met randaarde "USA/CANADA" NEMA 5-20 R, polarwit, glanzend, S.1**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 20 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Spanning**

Nominale spanning 125 V

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 19 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Type steker contactdoos NEMA

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

41688989

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

---

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

---

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
---------------------	--