



4203

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	125 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP44

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	19 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

#### Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	NEMA
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modulen

1

**Teksten**

Deksel

Centraalplaat

Beveiliging

Zonder verhoogde aanraakbeveiliging