



4212

WCD RA met sleutelsluiting en volle afdekplaat, IP44 inbouw, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP44

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 85,20 mm

Breedte 86,20 mm

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Ja

Toebehoren

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Volle afdekplaat
--------	------------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------