



4412

**Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Bediening en signalering**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 2-polig
-----------------------------------	--------------------

**Spanning**

Nominale spanning	240 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	5 A
---------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP44
----------------------	------

**Teksten**

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging