



4412

Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 2-polig
-----------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	240 V
AT_PUBSwitchingCurrent	5 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging