



4416

Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 5 A

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 240 V

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement met volle afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 73 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Schakelmodus 2-polig uit/wissel