



4416

## Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 5 A

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 5 A

### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

### Spanning

Nominale spanning 240 V

### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

### Identificatie

Samenstelling Basiselement met volle afdekplaat

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

### Afmetingen

Inbouwdiepte 73 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

### Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

### Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Schakelmodus 2-polig uit/wissel