



4448

### Imp.dr. voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 5 A

##### Spanning

Nominale spanning 240 V

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

##### Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

##### Afmetingen

Diepte 45 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Slagvastheid IK IK07

##### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Opdruk Met opdruk

Schakelmodus Maakcontact