



4448

Imp.dr. voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 5 A

Spanning

Nominale spanning 240 V

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 45 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Slagvastheid IK IK07

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Opdruk Met opdruk

Schakelmodus Maakcontact