



4448

**Imp.dr. voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 5 A

**Spanning**

Nominale spanning 240 V

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

**Materiaal**

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

**Afmetingen**

Diepte 45 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Slagvastheid IK IK07

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Opdruk Met opdruk

Schakelmodus Maakcontact