



4449

Jal.-imp.dr. 1-p voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	240 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	5 A
---------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
----------------------	------

Teksten

Schakelmodus	1-polig, Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging