



4450

Imp.dr. voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	5 A
---------------	-----

Spanning

Nominale spanning	240 V
-------------------	-------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknop	Enkele drukknop
---------------	-----------------

Materiaal

Materiaal	Metaal, Kunststof
-----------	-------------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Diepte	59 mm
--------	-------

Inbouwdiepte	52,60 mm
--------------	----------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
----------------------	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Opdruk	Met opdruk
--------	------------

Schakelmodus	Maakcontact
--------------	-------------