



4450

Imp.dr. voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 5 A

Spanning

Nominale spanning 240 V

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 59 mm

Inbouwdiepte 52,60 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Slagvastheid IK IK07

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Opdruk Met opdruk

Schakelmodus Maakcontact