



4466

Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder, opbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 16 A

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 240 V

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 0

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 2-polig uit