



4584



## RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, rechte uitgang

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Categorie/poorten cat. 6A, class EA, niet-afgeschermd

#### Connectiviteit

uitgang met rechte uitgang

Stekkertype alleen voor connector RJ45 geschikt

Accessory Nee

Reserveonderdeel Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning 72 V DC

Nominale stroom 0.5 A

#### Spanning

Spanning geschikt voor PoE+

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 35 mm

#### Frequentie

Overdrachtsbandbreedte max. 500 MHz

#### Weerstand

Contactweerstand signaal < 200 mΩ

#### Materiaal

Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

Materiaal/oppervlak behuizing van ABS

#### Montage

Montagewijze zonder spreidklemmen

#### Aansluiting

Aansluittype met IDC-klemmen

#### Kabel

Koperdraad (flexibel) Ø 0.4...0.53 mm (AWG 26)

Koperdraad (massief) Ø 0.51...0.64 mm (AWG 24-22)

#### Normen

real.Cat.6a conform DIN IEC 60603-7-51

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Beveiliging met optionele stofklapdeksels

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40...70 °C

#### Gewicht

Gewicht ≈ 74 g

---

**Identificatie**

---

Toepassing

Communicatietechniek

---

Hoofddesignreeks

COMMUNICATIETECHNIEK