



4586

RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 500 - 500 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Aansluiting

Type connector/steker LSA+ terminal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Aansluitwijze Met LSA+ klemmen

Montagewijze Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk,
Zonder spreidklemmen

Spanning Geschikt voor PoE+