



4588

RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 500 - 500 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 2

Met klapdeksel Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Aansluiting

Type connector/steker UAE/IAE (ISDN)

Materiaal

Kleur Zwart

Materiaal Metaal, Kunststof

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Aansluitwijze Met IDC-klemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen

Spanning Geschikt voor PoE+