



47087003

## WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 31,90 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

#### Toebehoren

**Capaciteit**

---

Aantal modules	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker K.5