



47087009

WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte 31,90 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker K.1