



47088982

WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK02

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Inbouwdiepte 31,90 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1
---------------------	------------------------------------------------------