




47150062

## WCD RA, steek, berker Arsys, rood

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

#### Veiligheid

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee  |
| Slagvastheid IK                  | IK02 |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm |
| Inbouwdiepte             | 32 mm |

#### Materiaal

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Kleur                 | Rood      |
| RAL-code              | 3003      |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend  |
| Materiaal             | Duroplast |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Type connector/steker | Steekaansluiting                |
| Aansluitwijze         | Schroefbevestiging, Klemmontage |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Teksten**

|        |               |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Deksel | Centraalplaat |
|--------|---------------|

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|-------------------------------------|