



47157006

WCD RA, steek, berker K.1/K.5, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|-------------|
| Kleur | Antraciet |
| RAL-code | 7021 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |

Met slot

Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modulen

1

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel

Centraalplaat

Gerelateerde Series

Serie berker K.1