



47157115

## Technische eigenschappen

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

### Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

### Materiaal

Kleur	Rood
RAL-code	3003
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast

### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee

Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Nee
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	1
<b>Teksten</b>	
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker K.1