



471609

## WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd, IP44 inbouw, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP44

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Nee
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	1
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging