



472149

WCD RA 2-v, steekklemmen, opbouwserie, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK02
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	102 mm
--------	--------

Breedte	61 mm
---------	-------

Diepte	47 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

RAL-code	9010
----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
---------------	---------------------------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modules	2
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Complete behuizing
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging