



47271606

### WCD RA diagonaal (45°), berker S.1/B.3/B.7, antraciet

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

##### Veiligheid

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee  |
| Slagvastheid IK                  | IK05 |
| Beschermingsgraad IP             | IP20 |

##### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Hoogte       | 71 mm |
| Breedte      | 71 mm |

##### Materiaal

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Antraciet   |
| RAL-code              | 7021        |
| Afwerking oppervlakte | Mat         |
| Materiaal             | Thermoplast |

##### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

##### Aansluitmogelijkheden

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Type connector/steker | Steekaansluiting                |
| Aansluitwijze         | Schroefbevestiging, Klemmontage |

##### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Ja     |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |

**Toebehoren**

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Teksten**

---

|        |               |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

---

|        |               |
|--------|---------------|
| Deksel | Centraalplaat |
|--------|---------------|

---

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|-------------------------------------|

**Deksel, deur**

---

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type deksel | Zonder deksel |
|-------------|---------------|

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1 |
|---------------------|--|