



47272045

### WCD RA diagonaal (45°), berker R.1/R.3/R.8, zwart

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

##### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

##### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

##### Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

##### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot

Nee

---

**Toebehoren**

Heeft tekstveld

Nee

---

**Capaciteit**

Aantal modules

1

---

**Teksten**

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel

Centraalplaat

Beveiliging

Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8