



47276089

## WCD RA diagonaal (45°), berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot

Nee

---

**Toebehoren**

Heeft tekstveld

Nee

---

**Capaciteit**

Aantal modules

1

---

**Teksten**

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel

Centraalplaat

Beveiliging

Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7