



WCD RA diagonaal (45°), berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

47278989

Met slot

Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modulen

1

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel

Centraalplaat

Beveiliging

Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Gerelateerde Series

Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1