



47287103

**WCD RA met tekstv. diagonaal (45°), berker K.1/K.5, aluminium**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Aansluiting**

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

**Materiaal**

Kleur	Aluminium
-------	-----------

RAL-code	9006
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
---------------	---------------------------------

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Ja
----------------------	----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

**Toebehoren**

---

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

**Capaciteit**

---

Aantal modules	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

---

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

---

Gerelateerde Series	Serie berker K.5
---------------------	------------------