



47287104

WCD RA met tekstv. diagonaal (45°), berker K.1/K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|-----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
|----------------------------------|-----|

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK05 |
|-----------------|------|

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 71 mm |
|---------|-------|

Materiaal

| | |
|-------|-----|
| Kleur | RVS |
|-------|-----|

| | |
|----------|------|
| RAL-code | 9022 |
|----------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------|------------------|
| Materiaal | RVS, Thermoplast |
|-----------|------------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting |
|---------------|------------------|

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |
|---------------|---------------------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------------------|----|
| Stekerstand gedraaid | Ja |
|----------------------|----|

| | |
|----------------|-----|
| Met klapdeksel | Nee |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Met ronde aardingspen | Nee |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Met signaallamp | Nee |
|-----------------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

| | |
|--------|---------------|
| Deksel | Centraalplaat |
|--------|---------------|

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|-------------------------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Gerelateerde Series | Serie berker K.5 |
|---------------------|------------------|