



47299939

WCD RA 2-v.(1v inb.ds.) verh. aanraakv., volle afd.pl. berker S.1/B.3/B.7, alulo

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Hoogte 121,50 mm

Breedte 80,50 mm

Diepte 47,60 mm

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Volle afdekplaat
--------	------------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------