



47397009

WCD RA met tekstv. steek, berker K.1/K.5, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|-----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
|----------------------------------|-----|

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK05 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 71 mm |
|---------|-------|

Materiaal

| | |
|-------|----------|
| Kleur | Polarwit |
|-------|----------|

| | |
|----------|------|
| RAL-code | 9010 |
|----------|------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

| | |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|------------------|
| Type connector/steker | Steekaansluiting |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |
|---------------|---------------------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-----|
| Stekerstand gedraaid | Nee |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Met klapdeksel | Nee |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Met ronde aardingspen | Nee |
|-----------------------|-----|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |
| Toebehoren | |
| Heeft tekstveld | Ja |
| Capaciteit | |
| Aantal modules | 1 |
| Teksten | |
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Deksel | Centraalplaat |
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Serie berker K.1 |