



47432003

WCD RA met opdruk, berker R.1/R.3/R.8 groen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Groen

RAL-code 6029

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

| | |
|---------------------|--|
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |
| Toebehoren | |
| Heeft tekstveld | Nee |
| Capaciteit | |
| Aantal modules | 1 |
| Teksten | |
| Opdruk | Met opdruk "SV" |
| Deksel | Centraalplaat |
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Gerelateerde Series | Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8 |