



47436012

**WCD RA, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

Beschermingsgraad IP IP20

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

**Materiaal**

Kleur Rood

RAL-code 3003

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Met signaallamp     | Nee                                                  |
| Met slot            | Nee                                                  |
| <b>Toebehoren</b>   |                                                      |
| Heeft tekstveld     | Nee                                                  |
| <b>Capaciteit</b>   |                                                      |
| Aantal modules      | 1                                                    |
| <b>Teksten</b>      |                                                      |
| Opdruk              | Zonder opdruk                                        |
| Deksel              | Centraalplaat                                        |
| Beveiliging         | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging                  |
| Gerelateerde Series | Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7 |