



47436012

WCD RA, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm

Materiaal

Kleur	Rood
RAL-code	3003
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modules	1
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7