



47441404

WCD RA, verh. aanraakv., kd, 45° draaib. berker S.1/B.3/B.7, alulook

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

##### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

##### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

##### Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

##### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Nee
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	1
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1