



47452089

## WCD RA, steek, berker R.Classic wit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

|                     |   |
|---------------------|---|
| Met signaallamp     | Nee   |
| Met slot            | Nee   |
| <b>Toebehoren</b>   |   |
| Heeft tekstveld     | Nee   |
| <b>Capaciteit</b>   |   |
| Aantal modules      | 1   |
| <b>Teksten</b>      |   |
| Opdruk              | Zonder opdruk   |
| Deksel              | Centraalplaat   |
| Beveiliging         | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging   |
| Gerelateerde Series | Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8,<br>Serie berker R.classic |