



47466086

WCD RA, verh.aanraakv., kd, tekstv, 45° drb, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

##### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK02

Beschermingsgraad IP IP20

##### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

##### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Thermoplast

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

##### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Ja
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	1
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Met opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7