



47466086

WCD RA, verh.aanraakv., kd, tekstv, 45° drb, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Ja
Capaciteit	
Aantal modules	1
Teksten	
Opdruk	Met opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Deksel, deur	
Type deksel	Scharnierend afdekking valt terug
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7