



47491404

WCD RA, verh. aanraakv., tekstv., steek, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|----|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
|----------------------------------|----|

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK05 |
|-----------------|------|

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 71 mm |
|---------|-------|

Materiaal

| | |
|-------|-----------|
| Kleur | Aluminium |
|-------|-----------|

| | |
|----------|------|
| RAL-code | 9006 |
|----------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting |
|---------------|------------------|

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |
|---------------|---------------------------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-----|
| Stekerstand gedraaid | Nee |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Met klapdeksel | Nee |
|----------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Met ronde aardingspen | Nee |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Met signaallamp | Nee |
|-----------------|-----|

Toebehoren

| | |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

| | |
|--------|---------------|
| Deksel | Centraalplaat |
|--------|---------------|

| | |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

| | |
|---------------------|--|
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1 |
|---------------------|--|