



47496084

WCD RA, verh. aanraakv., tekstv., steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Ja
Capaciteit	
Aantal modules	1
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7