



47501902

## WCD RA met tekstv. steek, berker S.1/B.3/B.7, rood mat

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

#### Materiaal

Kleur Rood

RAL-code 3003

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging, Klemmontage

#### Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Ja
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	1
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
<b>Deksel, deur</b>	
Type deksel	Zonder deksel
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1